

Крыша/настенное крепление

Крыша



Потолочные панели

для SV-TS

Для шкафов SV-TS 8 без потолочной панели, а также для замены серийных панелей других шкафов TS.

Материал:

Листовая сталь, 1,5 мм

Поверхность:

Структурное покрытие

Цвет:

RAL 7035

Комплект поставки:

Вкл. крепежные комплектующие.

IP 55, закрытые

Для шкафов		Кол-во	Арт. № SV
Ширина мм	Глубина мм		
300	600	1 шт.	9671.636
400	600	1 шт.	9671.646
600	600	1 шт.	9671.666
800	600	1 шт.	9671.686
300	800	1 шт.	9671.638
400	800	1 шт.	9671.648
600	800	1 шт.	9671.668
800	800	1 шт.	9671.688

IP 43 с вентиляционными прорезями Высота конструкции: 93 мм

Для шкафов		Кол-во	Арт. № SV
Ширина мм	Глубина мм		
300	600	1 шт.	9671.736
400	600	1 шт.	9671.746
600	600	1 шт.	9671.766
800	600	1 шт.	9671.786
300	800	1 шт.	9671.738
400	800	1 шт.	9671.748
600	800	1 шт.	9671.768
800	800	1 шт.	9671.788

IP 2X с вентиляционными прорезями Высота конструкции: 72 мм

Для шкафов		Кол-во	Арт. № SV
Ширина мм	Глубина мм		
400	600	1 шт.	9671.846
600	600	1 шт.	9660.235
800	600	1 шт.	9660.245
1000	600	1 шт.	9660.255
1200	600	1 шт.	9660.265
400	800	1 шт.	9671.848
600	800	1 шт.	9659.525
800	800	1 шт.	9659.535
1000	800	1 шт.	9659.545
1200	800	1 шт.	9659.555

С крышкой для сброса давления Высота конструкции: 25 мм

Для шкафов		Кол-во	Арт. № SV
Ширина мм	Глубина мм		
400	600	1 шт.	9671.446
600	600	1 шт.	9660.935
800	600	1 шт.	9660.945
1000	600	1 шт.	9660.955
1200	600	1 шт.	9660.965
400	800	1 шт.	9671.448
600	800	1 шт.	9671.468
800	800	1 шт.	9671.488

Срок поставки по запросу.

Для установки панелей для ввода кабеля

Для шкафов		Необходимое количество панелей	Кол-во	Арт. № SV
Ширина мм	Глубина мм			
600	400	2 шт.	1 шт.	9665.943
850	400	3 шт.	1 шт.	9665.953
1100	400	4 шт.	1 шт.	9665.963
300	600	2 шт.	1 шт.	9671.536
400	600	3 шт.	1 шт.	9671.546
600	600	4 шт.	1 шт.	9665.903
800	600	8 шт.	1 шт.	9671.586
850	600	6 шт.	1 шт.	9665.913
1100	600	8 шт.	1 шт.	9665.923
300	800	2 шт.	1 шт.	9671.538
400	800	4 шт.	1 шт.	9671.548
600	800	8 шт.	1 шт.	9671.568
800	800	8 шт.	1 шт.	9671.588

! Дополнительно необходимо:

Панели для ввода кабеля, см. страницу 623.