

Тестеры

HL-MNT



Источник питания ..... 12 В (GP-23AE, 1 шт.)  
Размеры ..... 90 x 50 x 24 мм  
Вес ..... 68 грамм

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |       |                              |       |                       |       |                              |       |                       |       |                        |       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|------------------------------|-------|-----------------------|-------|------------------------------|-------|-----------------------|-------|------------------------|-------|
| Особенности конструкции и применения | <ul style="list-style-type: none"><li>• Портативный прибор со звуковым сигналом для тестирования UTP/STP кабельной проводки</li><li>• Тестирование на обрывы, короткие замыкания, целостность изоляции, перепутанные пары и жилы</li><li>• Проверка правильности монтажа и схемы разводки</li><li>• Основной и удаленный модули прибора позволяют тестировать линии одному специалисту</li><li>• Светодиодная индикация тестовых функций и переключатель тестового режима</li><li>• Максимальная длина тестируемого кабеля: 90 м</li><li>• Входные разъемы RJ-45</li></ul> |                                   |       |                              |       |                       |       |                              |       |                       |       |                        |       |
| Комплект поставки                    | <table><tr><td>Руководство по эксплуатации .....</td><td>1 шт.</td></tr><tr><td>Тестер Hyperline HL-MNT.....</td><td>1 шт.</td></tr><tr><td>Удаленный модуль.....</td><td>1 шт.</td></tr><tr><td>Чехол из кожзаменителя .....</td><td>1 шт.</td></tr><tr><td>Элемент питания .....</td><td>1 шт.</td></tr><tr><td>Держатель-ремешок.....</td><td>1 шт.</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                   | Руководство по эксплуатации ..... | 1 шт. | Тестер Hyperline HL-MNT..... | 1 шт. | Удаленный модуль..... | 1 шт. | Чехол из кожзаменителя ..... | 1 шт. | Элемент питания ..... | 1 шт. | Держатель-ремешок..... | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации .....    | 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |       |                              |       |                       |       |                              |       |                       |       |                        |       |
| Тестер Hyperline HL-MNT.....         | 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |       |                              |       |                       |       |                              |       |                       |       |                        |       |
| Удаленный модуль.....                | 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |       |                              |       |                       |       |                              |       |                       |       |                        |       |
| Чехол из кожзаменителя .....         | 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |       |                              |       |                       |       |                              |       |                       |       |                        |       |
| Элемент питания .....                | 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |       |                              |       |                       |       |                              |       |                       |       |                        |       |
| Держатель-ремешок.....               | 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |       |                              |       |                       |       |                              |       |                       |       |                        |       |

HL-NCT1



Источник питания ..... 9 В (Крона, 2 шт.)  
Размеры ..... 130 x 64 x 25 мм  
Вес ..... 165 грамм

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |       |                                |       |                       |       |                              |       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------------------|-------|-----------------------|-------|------------------------------|-------|
| Особенности конструкции и применения | <ul style="list-style-type: none"><li>• Прибор для тестирования телефонного, коаксиального и кабеля типа витая пара</li><li>• Основной и удаленный модули прибора позволяют тестировать линии одному специалисту</li><li>• Тестирование на обрывы, короткие замыкания, заземление, целостность изоляции, перепутанные пары и жилы</li><li>• Пошаговый метод тестирования со светодиодной индикацией тестируемых элементов</li><li>• Максимальная длина тестируемого кабеля: 305 метров</li><li>• Входные разъемы RJ-45 / 12 / 11 / BNC</li></ul> |                                   |       |                                |       |                       |       |                              |       |
| Комплект поставки                    | <table><tr><td>Руководство по эксплуатации .....</td><td>1 шт.</td></tr><tr><td>Тестер Hyperline HL-NCT1 .....</td><td>1 шт.</td></tr><tr><td>Удаленный модуль.....</td><td>1 шт.</td></tr><tr><td>Чехол из кожзаменителя .....</td><td>1 шт.</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Руководство по эксплуатации ..... | 1 шт. | Тестер Hyperline HL-NCT1 ..... | 1 шт. | Удаленный модуль..... | 1 шт. | Чехол из кожзаменителя ..... | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации .....    | 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |       |                                |       |                       |       |                              |       |
| Тестер Hyperline HL-NCT1 .....       | 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |       |                                |       |                       |       |                              |       |
| Удаленный модуль.....                | 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |       |                                |       |                       |       |                              |       |
| Чехол из кожзаменителя .....         | 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |       |                                |       |                       |       |                              |       |