

INFO

Динамометрическая отвертка со сменными насадками

Новая система динамометрической отвертки HAUPA 1000 В VarioTQ подкупает своей точностью и функциональностью.

Эргономичные ручки регулируются индивидуально.

- 1,0 - 6,0 Нм
- 0,5 - 3,5 Нм

HAUPA предлагает все ходовые профили насадок как по отдельности, так и в наборе высококачественном нейлоновом пакете.

- крутящий момент настраивается с помощью отдельного ключа
- хорошая считываемость показателей на шкале
- четкий, хорошо слышимый и ощущаемый сигнал при достижении настроенного утящего момента
- точность крутящего момента согласно EN ISO 6789:2013-10



VarioTQ
1000V

с шестигранным
хвостовиком




изолированный сменный стержень
из молибден-ванадиевой стали,
закалён, подвергнут пескоструйной
обработке, 100%-ый контроль

точно настраиваемый крутящий момент

Ручка в 2 исполнения, можно
выбрать один из вариантов:

№ арт. **102790**
1,0 - 6,0 Нм

№ арт. **102792**
0,5 - 3,5 Нм



Система сменных стержней VarioTQ, 1000 В

Динамометрическая отвертка с сменными насадками VarioTQ 1000 В



VarioTQ

NEW

изолированный сменный стержень из молибден-ванадиевой стали, закалён, подвергнут пескоструйной обработке, 100%-ый контроль, с шестигранным хвостовиком, в прочной нейлоновой сумке (с шлейкой для ремня и застежкой-липучкой)

В комплект входят:

- сменная рукоятка 2K (1000 В) 1,0 - 6,0 Нм или 0,5 - 3,5 Нм
- шлиц 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5 мм
- PH0 / PH1 / PH2 или PZ0 / PZ1 / PZ2
- PZ/FL 1
- PZ/FL 2
- Гаечный ключ



№ арт.	форма	Nm	набор	кг	УЕ
102700-1	PH	1 - 6	12 компонентов	0,700	1
102701-1	PH	0,5 - 3,5	12 компонентов	0,700	1
102700/PZ-1	PZ	1 - 6	12 компонентов	0,700	1
102701/PZ-1	PZ	0,5 - 3,5	12 компонентов	0,700	1

№ арт.	Нейлоновая сумка	Ширина	Высота	Глубина	кг	УЕ
102785-1	пустая	300	145	35	0,130	1