

Гребешковые перемычки для клемм для печатных плат серий 745, 2706 и 2716

1
197

Гребешковая перемычка для
серии 745 – 4 мм²

Гребешковая перемычка для
серии 745 – 6 мм²
и серии 2706


Гребешковая перемычка для
серии 745 – 16 мм²
и серии 2716




Тип перемычки	Артикул	Упак. единица	Тип перемычки	Артикул	Упак. единица	Тип перемычки	Артикул	Упак. единица
Шаг контактов 5 мм для серии 745 – 4 мм ²			Шаг контактов 7,5 мм для серии 745 – 6 мм ² и серии 2706			Шаг контактов 10 мм для серии 745 – 16 мм ² и серии 2716		
от 1 до 3	745-181	250 (5 x 50)	от 1 до 3	745-381	250 (5 x 50)	от 1 до 3	745-682	400 (8 x 50)
2-канальные	745-182	250 (5 x 50)	2-канальные	745-382	250 (5 x 50)	2-канальные	745-582	400 (8 x 50)
3-канальные	745-183	250 (5 x 50)	3-канальные	745-383	250 (5 x 50)	3-канальные	745-583	300 (6 x 50)
4-канальные	745-184	200 (4 x 50)	4-канальные	745-384	200 (4 x 50)	4-канальные	745-584	200 (4 x 50)
5-канальные	745-185	200 (4 x 50)	5-канальные	745-385	200 (4 x 50)	5-канальные	745-585	200 (4 x 50)
10-канальные	745-180	200 (4 x 50)	10-канальные	745-380	200 (4 x 50)			
Шаг контактов 7,5 мм для серии 745 – 4 мм ²			Шаг контактов 10 мм для серии 745 – 6 мм ² и серии 2706			Шаг контактов 15 мм для серии 745 – 16 мм ² и серии 2716		
от 1 до 3	745-191	250 (5 x 50)	от 1 до 3	745-391	250 (5 x 50)	от 1 до 3	745-631	200 (4 x 50)
2-канальные	745-192	250 (5 x 50)	2-канальные	745-392	250 (5 x 50)	2-канальные	745-632	200 (4 x 50)
3-канальные	745-193	250 (5 x 50)	3-канальные	745-393	250 (5 x 50)	3-канальные	745-633	200 (4 x 50)
4-канальные	745-194	200 (4 x 50)	4-канальные	745-394	200 (4 x 50)	4-канальные	745-634	200 (4 x 50)
5-канальные	745-195	200 (4 x 50)	5-канальные	745-395	200 (4 x 50)	5-канальные	745-635	200 (4 x 50)
10-канальные	745-190	200 (4 x 50)	10-канальные	745-390	200 (4 x 50)			
Шаг контактов 10 мм для серии 745 – 4 мм ²						Шаг контактов 20 мм для серии 745 – 16 мм ² и серии 2716		
от 1 до 3	745-281	250 (5 x 50)				от 1 до 3	745-681	300 (6 x 50)
2-канальные	745-182	250 (5 x 50)				2-канальные	745-682	400 (8 x 50)
3-канальные	745-283	250 (5 x 50)				3-канальные	745-683	200 (4 x 50)
4-канальные	745-284	200 (4 x 50)				4-канальные	745-684	200 (4 x 50)
5-канальные	745-285	200 (4 x 50)				5-канальные	745-685	200 (4 x 50)
10-канальные	745-280	150 (8 x 50)						



Вставьте гребешковую перемычку ...



... и с силой вставьте до упора при помощи отвертки – серия 745.



Для извлечения гребешковой перемычки поднимите ее при помощи отвертки – серия 745.