

Волоконно-оптические кассеты Opticom™ QuickNet™ MPO (продолж.)



FC2XN-24-10AS



FC29N-24-10AS



FC2XN-12-03AS



FC3ZO-16-10A



FC4ZU-24-NMNMA

Код	Тип волокна	Кол-во волокон	Кол-во портов	Кол-во MPO	Кол-во дуплексных LC	Производи- тельность
Кассеты LC — 24 волокна						
FC26N-24-10**	OM1	24	12	2x12 в.	12	Стандарт
FC2XN-24-10**	OM3					Оптимизир.
FC2XO-24-10**						Стандарт
FC2ZN-24-10**	OM4					Оптимизир.
FC2ZO-24-10**						Ультра
FC2SA-24-10**	OM4+					Стандарт
FC2WA-24-10**	OM5+					
FC29N-24-10**	OS2					Стандарт

**AS для метода A, AF для модифицированного метода A (пары перевернуты), B1 для метода B конец 1 и B2 для метода B конец 2, U - универсальные.

Кассеты SC — 12 волокон						
Код	Тип волокна	Кол-во волокон	Кол-во портов	Кол-во МРО	Кол-во дуплексных SC	Производи- тельность
FC26N-12-03**	OM1	12	6	1x12 в.	6	Стандарт
FC2XN-12-03**	OM3					Оптимизир.
FC2XO-12-03**						Стандарт
FC2ZN-12-03**	OM4					Оптимизир.
FC2ZO-12-03**						Стандарт
FC29N-12-03**	OS2					Стандарт

**AS для метода A, AF для модифицированного метода A (пары перевернуты).

Код	Тип волокна	Кол-во волокон	Кол-во портов	Кол-во MPO сзади	Кол-во MPO спереди	Производи- тельность
Преобразовывающие кассеты Opticom™ 4-к-1						
FC3XN-16-10*	OM3	16	8	2x8 в.	8	Стандарт
FC3XO-16-10*						Оптимизир.
FC3ZN-16-10*	OM4					Стандарт
FC3ZO-16-10*						Оптимизир.
FC39N-16-10A	OS2					Стандарт

*A для метода A, B для метода B/универсальн.

Преобразовывающие кассеты Opticom™ Dark Fiber						
FC4ZU-24-NMNMA*	OM4	24	3	2x12 в.	3x8 в.	Ультра
FC4ZU-48-NMNMA*		48	6	4x12 в.	6x8 в.	

*A для метода A, B для метода B.